

# Produktblad

**Produkt**  
Halvmask

**Modellnummer**  
SR 100 M/L, S/M

**Best. nr.**  
H01-2012, H01-2112

## Produktbeskrivning

Halvmask SR 100 tillverkas i silikon, i två storlekar, S/M och M/L. Masken är försedd med två utandningsventiler som ger ett mycket lågt utandningsmotstånd. Ventillocken med avskärmare skyddar effektivt utandningsmembranen mot damm och färgstoff. Material och färgpigment i maskstommen är FDA- och BGA-godkända för livsmedel, vilket minimerar risken för kontaktallergier.

Maskens enkelt justerbara resårbandställ är utformat som en v-slinga och har en stor skålad hjässplatta, vilket bidrar till en bekväm och säker tillpassning. Masken används som filterskydd i kombination med filter ur Sundströms filtersortiment eller i kombination med trycklufttillsats SR 307, som då utgör en andningsapparat med kontinuerligt flöde för anslutning till tryckluft.

Förfilterhållare och rondell för täthetstest medföljer.


Förvaras bäst i box SR 230 eller förvaringsväska SR 339.

## Teknisk specifikation

|   | SR 100                  | EN 140:1998 |
|---|-------------------------|-------------|
| <b>Inandningsmotstånd vid 30 l/min</b>  | ≈ 3 Pa                  | ≤ 50 Pa     |
| <b>Utandningsmotstånd vid 160 l/min</b> | ≈ 70 Pa                 | ≤ 300 Pa    |
| <b>Användningstemperatur</b>            | -10 – +55 °C, < 90 % RH | -           |
| <b>Förvaringstemperatur</b>             | -20 – +40 °C, < 90 % RH | -           |
| <b>Vikt</b>                             | ≈ 180 g                 | -           |
| <b>Skyddsfaktor<sup>1</sup></b>         | 20                      | -           |
| <b>Godkännande</b>                      | EN 140:1998             | -           |

1) Fastställd av Arbetsmiljöverket och gäller generellt för alla godkända halvmasker med partikelfilter P3, oavsett testresultat.

- A. Maskstomme
- B. Filterfattning
- C. Bandställ
- D. Ventilsåte -ut
- E. Utandningsmembran
- F. Ventilsåte -in
- G. Inandningsmembran
- H. Skyddslock
- I. Filter (ingår ej)
- J. Förfilter (ingår ej)
- K. Förfilterhållare



### Huvudkontor

Tel: 08-562 370 00  
Fax: 08-562 370 20

Box 10056  
181 10 Lidingö  
besöksadress:  
Vasavägen 84  
181 10 Lidingö

### Fabrik

Tel: 08-562 370 00  
Fax: 08-562 370 60

Box 76  
340 14 Lagan  
Besöksadress:  
Västergatan 4  
340 14 Lagan

**Sundström**   
www.srsafety.se